



Pack promotionnel Meuleuse d'angle compacte



Données de commande

N° commande	GG7111 7222896023
GTIN	
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.

- Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
- Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
- Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).
- Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé. 3x meuleuses d'angle compactes 077111 réf. 7222896023.

Description technique

Ø disque max.	125 mm
Longueur câble	4 m
Puissance absorbée	1400 W
Dispositif homme-mort	non
Vitesse de rotation max.	2800 - 11500 min ⁻¹
Poids	23 kg

Particularité	Régulation électronique de la vitesse de rotation
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Tension	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	CG14-125V
Prof. de tronçonnage max.	35 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Fréquence secteur	50 Hz
Type de produit	Meuleuses d'angles

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG7111-7222896023>