

**Boulonneuse sans fil, Type: M18FMT2F12****Données de commande**

N° commande	GG4010 M18FMT2F12
-------------	-------------------

GTIN	
------	--

Classe d'article	GGN
------------------	-----

Description**Exécution:**

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à **moteur EC POWERSTATE™ sans charbons** pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. **Carter d'engrenage métallique** robuste et **poignée Softgrip** ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.

- **Modèle compact.**
- **Niveau 4 pour une combinaison optimale entre puissance et précision lors du desserrage de vis.**

Livraison:

3x clés à chocs sans fil 074010 réf. M18FMT2F12.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Description technique

Nombre de coups 1er niveau	0 - 900 min ⁻¹
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Nombre de coups 3ème niveau	0 - 3100 min ⁻¹
Référence fabricant	M18FMT2F12
Nombre de batteries incluses	2
Utilisation type	Heavy Duty
Tension de la batterie	18 V
Poids	63 kg
Couple maximal 4 ^{ème} niveau	47 Nm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple maximal 1er niveau	475 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Couple maximal 3ème niveau	745 Nm
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	5 Ah
Couple maximal 2ème niveau	610 Nm
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 2100 min ⁻¹
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M22
Type de produit	Clés à chocs

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG4010-M18FMT2F12>