



CNMG 160608 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



Données de commande

N° commande	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Classe d'article	22D

Description

CNMG 160608 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 1 - 6 mm

Avance f: 0,05 - 0,55 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Avance f	0,05 - 0,55 mm/tr
Brise-copeaux	MM
Prof. coupe a_p	1 - 6 mm
Nuance	HBX130

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Barre d'alésage
Série	Porte-outils eco-QT/eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Porte-outils QuickTurn
Série	Tête de coupe
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre