

**Taraud machine à refouler HOLEX Pro Form avec goujures de lubrification
HSS-E-PM, TiN, MF: 16X1,5****Données de commande**

N° commande	139370 16X1,5
GTIN	4069515003704
Classe d'article	12I

Description**Exécution:**

HOLEX Pro Form: Taraud à refouler performant pour une utilisation dans un **large éventail de matériaux**.

- **Nuance de coupe HSS-E-PM pour une grande résistance à l'usure.**
- **Revêtement TiN HiPIMS optimisé de dernière génération.**

Conforme à DIN 374.

Description technique

Nombre de dents Z	6
Pas de filetage	1,5 mm
Profondeur de filetage	48 mm
Nombre de goujures	6
Taille de filetage	M16×1,5
Carré corps □	9 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Longueur totale L	100 mm
Série	Pro Form
Ø perçage valeur indicative	15,35 mm
Ø queue D _s	12 mm

Fiche technique

Filetage Ø	16 mm
Revêtement	TiN
Type de filetage	MF
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 374
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	droite
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Tarauds à refouler

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	20 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	20 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	27 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	8 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	20 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		

