



Porte-outils Pro Eco PWLNL 95°, pour plaquettes PW.., gauche



Données de commande

N° commande	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

Description technique

Levier	259016 1
Taille plaquette	8 mm
Vis de levier	259019 1
Garant sous plaquette	259034 3
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Longueur de tête L ₁	32 mm
Longueur totale L	125 mm
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Série	Pro Eco
Code ISO porte-outils	PWLNR/L 2020K08
Norme	Norme usine

Fiche technique

Goupille à ressort	259045 1
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/251925-20/08>