

**Garant**

### Barre d'alésage acier A... SSSCR 75°, pour plaquettes SC.., à droite



#### Données de commande

N° commande	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Classe d'article	21T

#### Description technique

Taille plaquette	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Déport $L_3$	11,5 mm
Longueur de col $L_1$	48 mm
Norme	DIN 8024
Longueur totale L	180 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
$\emptyset$ queue $D_s$	16 mm
$\emptyset$ pré-perçage min. $D_{min}$	20 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Code ISO porte-outils	A16Q SSSCR/L09
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	$3 \times D$
Type de queue	Acier
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

**#Produits adaptés**

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/260722-16/09>