

Garant

Porte-outils pour barres d'alésage fendu, PSC 63, Ø serrage D₁: 40mm



Données de commande

N° commande	318890 40
GTIN	4069515004978
Classe d'article	31G

Description

Exécution:

GARANT - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de barres d'alésage.

Remarque(s):

Turette PSC disponible sur demande.

Description technique

Ø ext. D	75 mm
Ø serrage D ₁	40 mm
Longueur de col cote A	105 mm
L ₁	85 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon