



### Porte-molettes pour moletage par enlèvement de matière Chariotage universel, Taille de queue: 16mm



#### Données de commande

N° commande	290197 16
GTIN	
Classe d'article	29H

#### Description

##### Exécution:

**Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.**

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

#### Description technique

Pour largeur de molette b	3 mm
Capacité	0 - 15 mm
pour diamètre de molette $d_1$	10 mm
pour diamètre de perçage de molette $d_2$	6 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 10
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA

## Fiche technique

Pour profil de moletage

RAA 1xBR30°

Type de produit

Porte-molettes