



Pinces de serrage ER Avec joint, ER 20, Ø serrage nominal d: 3mm



Données de commande

N° commande	308917 3
GTIN	4054631188565
Classe d'article	39Y

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

Produit anti-corrosion: Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Étanchéité métallique.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec **joint** pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

Description technique

Support	ER 20
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type	427 E
Ø ext. D	20,7 mm
Longueur totale L	31,5 mm

Type de produit

Pince de serrage