



Plaquette réversible à rayons 12° HSS-Co5, H7, Rayon: R1,5mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 240030 R1,5 |
| GTIN | 2050001099389 |
| Classe d'article | 29W |

Description

Exécution:

Entièrement rectifiées, avec quatre rayons identiques. Arêtes dépouillées, pourvues de brise-copeaux, pour des conditions de coupe idéales sur tout le secteur du rayon.

Angle de coupe de 12° pour une utilisation universelle.

Utilisation:

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

Description technique

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Rayon R ₁ | R1,5 |
| Type d'outils | HSS Co 5 |
| Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |