

Garant

Pied à coulisse d'atelier numérique IP67 avec pointes de mesure, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	415370 300
GTIN	4069515008136
Classe d'article	41A

Description

Exécution:

Pied à coulisse d'atelier numérique IP67. **Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut.** Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économique en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d'énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec **surface agréable au toucher en Haptoprene®.** Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 piles 081560 réf. CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Support de pile 412237 réf. B.

Description technique

Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 300 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Arrêt automatique	oui

Fiche technique

Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Hauteur des chiffres affichage LCD	11,5 mm
Longueur de bec	100 mm
Nombre de piles incluses	1
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Lecture commutable	mm / pouce
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Norme	ISO 13385
Type de pile	pile bouton
Indice de protection IP	IP 67
Emballage	Boîte robuste
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Pointes de mesure	oui
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Type de produit	pied à coulisse d'atelier

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/415370-300>