

 **KOMET**

**Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 60° (métrique),  
Type: B03**



## Données de commande

N° commande	240084 B03
GTIN	4047109016934
Classe d'article	24H

## Description

### Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

### Type d'outils:

**HSS/Co10** – Pour matériaux difficiles à usiner.

### Remarque(s):

**Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.**

## Description technique

Pour alésages à partir de Ø	7 mm
Pour pas jusqu'à	1,5 mm
Type	B03
Prof. perçage	26 mm
Longueur totale	65 mm
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

