

**Porte-lames de tronçonnage KOMET®, Type: A1/2A****Données de commande**

N° commande	240010 A1/2A
GTIN	4047109015333
Classe d'article	24G

**Description****Exécution:**

Pour lames 240014 – 240020. Les lames sont serrées latéralement dans le support fendu.

**Attention:**

**Lames non fournies.**

**Description technique**

Lame pour tronçonnage: 240014	A1/2A
Hauteur arêtes	20 mm
Pour largeur de lame	4 mm
Type	A1/2A
Hauteur de queue h	22 mm
Pour hauteur de lame	16 mm
Lame pour rainures de circlips: 240020	A0,9 à A2,15 avec 240022, A2,65 à A4,15
Longueur totale L	170 mm
Largeur queue b	14,5
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Insert pour lames pour gorges KOMET®

240022