



### Fluoforet standard (avec collerette) - Uni, Filetage: M6



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 080751 M6     |
| GTIN             | 4069515008631 |
| Classe d'article | BAW           |

#### Description

**Exécution:**

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Fluoforet standard (avec collerette).

**Utilisation:**

Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

**Adapté(s) pour:**

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

#### Description technique

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Epaisseur du matériau                | 0,7 - 2,5 mm |
| Ø queue                              | 8 mm         |
| Puissance d'entraînement recommandée | 1,3 kW       |

## Fiche technique

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Vitesse de rotation recommandée | 2500 min <sup>-1</sup> |
| Ø perçage                       | 5,3 mm                 |
| Type de produit                 | fluforet               |