

Garant**Porte-outils Eco axial, simple, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm****Données de commande**

N° commande	318622 25
GTIN	4069515009010
Classe d'article	31G

Description**Exécution:**

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT Eco.

Dimensions compactes pour une meilleure accessibilité.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d'entraînement.

Remarque(s):

Avec sous-plaquette à trou traversant. Convient donc aux porte-outils à levier avec queues de 20 et 25 mm.

Description technique

Longueur de col cote A	130 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
Longueur de serrage L ₁	88 mm
B	25 mm
Ø ext. D	78 mm

Fiche technique

Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils