



Porte-outils Eco axial, simple, à droite, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm



Données de commande

N° commande	318861 25
GTIN	4069515009034
Classe d'article	31G

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT Eco.

Utilisation:

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d'entraînement.

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

B	25 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Longueur de serrage L ₁	88 mm
Pour carré porte-outils	25 mm
Ø ext. D	78 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui

Fiche technique

Type de produit

Porte-outils