

 KOMET**Outil à dresser KOMET® Forme f, Type: B01****Données de commande**

N° commande	240078 B01
GTIN	4047109004016
Classe d'article	24H

Description**Exécution:**

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 20 mm

Pour alésages à partir de \varnothing : 3 mm

Longueur totale: 60 mm

\varnothing queue: 8 mm

Description technique

Pour alésages à partir de \varnothing	3 mm
Type	B01
Longueur totale	60 mm
Prof. perçage	20 mm
\varnothing queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

