

KOMET®

Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 60° (métrique), Type: B02

**Données de commande**

N° commande	240084 B02
GTIN	4047109016897
Classe d'article	24H

Description**Exécution:**

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 19 mm

Pour pas jusqu'à: 1 mm

Pour alésages à partir de Ø: 5 mm

Longueur totale: 60 mm

Ø queue: 8 mm

Description technique

Type	B02
Pour pas jusqu'à	1 mm
Longueur totale	60 mm
Pour alésages à partir de Ø	5 mm
Prof. perçage	19 mm
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10

Type de produit

Plaquette de coupe pour tournage