

Fiche technique



Vérins, Hauteur appui max.: 140mm



Données de commande

N° commande	373505 140
GTIN	4069515013062
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Corps et broche trempés, noirs, filetage - trapézoïdal.

Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.

Remarque(s):

A partir de la réf. 52, avec trou de centrage Ø 12 mm pour têtes 375000 – 375030.

Description technique

Pour brides avec largeur fente	20 - 40 mm
Hauteur appui min.	100 mm
Capacité de charge	100 kN
Ø partie inférieure	70 mm
Ø tête	65 mm
Type de produit	Vérins

Fiche technique