



### Vérins, Hauteur appui max.: 300mm



### Données de commande

N° commande	373505 300
GTIN	4069515013086
Classe d'article	32H

### Description

#### Exécution:

Corps et broche trempés, noirs, filetage - trapézoïdal.

Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.

#### Remarque(s):

A partir de la réf. 52, avec trou de centrage Ø 12 mm pour têtes 375000 – 375030.

### Description technique

Ø tête	80 mm
Ø partie inférieure	95 mm
Hauteur appui min.	190 mm
Capacité de charge	350 kN
Pour brides avec largeur fente	20 - 40 mm
Type de produit	Vérins

## Fiche technique