



Scie circulaire à métaux sans fil, sans batterie, Type: MKS18LTXBL



Données de commande

N° commande	078188 MKS18LTXBL
GTIN	4061792264656
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Scie circulaire électroportative à métaux sans fil puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.

- **Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide de la lame de scie (< 1 s).**
- **Découpe rapide et précise de tuyaux, profilés, conduits, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni bavures.**

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, metaBOX, avec lame de scie circulaire pour métaux en carbure (40 dents), butée parallèle, clé à six pans et adaptateur de rail de guidage.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Poids, batterie comprise	3,8 kg
Référence fabricant	MKS 18 LTX BL 58

Fiche technique

Ø lame de scie	165 mm
Nombre de batteries incluses	0
Profondeur de coupe max. 90°	58 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Ø alésage lame de scie	20 mm
Tension de la batterie	18 V
Vitesse de rotation max.	3600 min ⁻¹
Type de produit	Scies