



Rondelles, Pour filetages: M12



Données de commande

N° commande	375341 M12
GTIN	4069515013437
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Trempé, noir.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage.

Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Description technique

Ø alésage d ₁	13 mm
Ø ext. d ₂	35 mm
Pour filetages	M12
Epaisseur h	5 mm
Type	6340
Type de produit	Rondelles