

**Vis pour rainures en T (8.8.) individuelle, Type: 121250****Données de commande**

N° commande	375306 121250
GTIN	4069515014502
Classe d'article	32H

Description**Exécution:**

Vis pour rainure en T, traitée, noire, classe de résistance 8.8.

Norme:

DIN 787

Livraison:

Seule, sans écrou ni rondelle.

Accessoire(s):

Rondelles, voir 35341; écrous, voir 375386.

Remarque(s):

· **Exemple – réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.**

Description technique

Longueur L	50 mm
Filetage G	M12
Type	787
Largeur pierre étroite a	11,7 mm
Largeur pierre e	18 mm
Hauteur k	7 mm
Longueur filet b	30 mm

Fiche technique

Dim. nom. rain. T	12 mm
Type de produit	Vis pour rainures