

**Plaquette KOMET®, BK8425, Désignation type W80: 38-010****Données de commande**

N° commande	236605 38-010
GTIN	4047109198142
Classe d'article	24R

Description

Plaquette KOMET® 38-010 Code ISO plaquette: SOGX 110408-01

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,13 mm/tr

Description technique

Désignation	38-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,13 mm/tr
Code ISO plaquette	SOGX 110408-01
Série	KUB Pentron®
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK8425
Type	Uni
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	400 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		