

 KOMET

**Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 55° (Whitworth),
Type: B04**



Données de commande

N° commande	240088 B04
GTIN	4047109017115
Classe d'article	24H

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Description technique

Type	B04
Longueur totale	75 mm
Pour pas	16–50 pas/pouces
Pour alésages à partir de Ø	9 mm
Prof. perçage	45 mm
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

