

**Plaquette KOMET®, BK6115, Désignation type W80: 10-010****Données de commande**

N° commande	236607 10-010
GTIN	4047109204331
Classe d'article	24R

**Description****Remarque(s):**

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Type: Fonte GG(G)

Code ISO plaquette: SOGX 040204-01

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/tr

**Description technique**

Désignation	10-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/tr
Code ISO plaquette	SOGX 040204-01
Série	KUB Pentron®
Nombre de changements/dents	4
Nuance	BK6115
Type	Fonte GG(G)
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Fonte GG(G)	adaptée	120 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		