

Fiche technique

PEDDINGHAUS

Marteaux combinés, Diamètre de la tête du maillet: 50mm



Données de commande

| | |
|------------------|-----------|
| N° commande | 754890 50 |
| GTIN | |
| Classe d'article | 73V |

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir combinés, faces de frappe rectifiées pour travaux dans des espaces restreints. Tête en acier traité avec embout de frappe interchangeable en nylon résistant à l'usure - Dureté Shore env. 68D. Avec manche en fibres de verre "Ultratec" incassable.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon 754895.

Description technique

| | |
|----------------------------|--------------|
| Poids | 1,87 kg |
| Dimension tête | 50x50 mm |
| Série | Ultratec DUO |
| Longueur totale | 370 mm |
| Longueur tête avec embouts | 130 mm |
| anti-rebond | non |
| Type de produit | Marteaux |