



Lampes de poche à LED, Référence fabricant: P4



Données de commande

N° commande	081485 P4
GTIN	4029113840408
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

LED Lenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes de poche de haute qualité intègrent le système breveté **Advanced Focus System**.

Gamme High Performance de LED LENSER pour utilisation universelle. Avec test de chute à une hauteur de 1 m.

· **Advanced Focus System (AFS)**

Le système Advanced Focus System combine une lentille et un réflecteur afin de proposer les avantages des deux systèmes. Résultat: une excellente focalisation ainsi qu'un faisceau lumineux homogène défocalisé. L'AFS compte ainsi parmi les meilleurs systèmes de focalisation au monde pour les lampes à LED.

· **Rapid Focus**

Les systèmes de focalisation traditionnels avec mécanisme rotatif doivent généralement être utilisés à deux mains. En revanche, le système Rapid Focus permet de régler rapidement le faisceau d'une seule main.

Livraison:

Avec pile 081557 LR3.

Remarque(s):

Le constructeur offre une garantie constructeur de **cinq ans** (sept ans pour un enregistrement en ligne) sur ces produits.

Flux lumineux: 18 lm

Durée d'éclairage: 8,5 h

Durée d'éclairage niveau 2: 8,5 h

Advanced Focus System (AFS): oui

Nombre de piles incluses: 2

Type de pile: LR3

Description technique

Nombre de piles incluses	2
Référence fabricant	P4
Ø tête	14,5 mm
Advanced Focus System (AFS)	oui
Durée d'éclairage	8,5 h
Poids	53 g
Trousse de ceinture fournie	oui
Flux lumineux	18 lm
Type de pile	LR3
Durée d'éclairage niveau 2	8,5 h
Longueur totale	147 mm

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
---	------------