

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 08/06mm****Données de commande**

N° commande	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Classe d'article	21T

Description

Barre d'alésage HSS 08/06 mmØ queue D_s: 8 mm

Code ISO porte-outils: AH08K SCLCR/L06

Angle d'attaque κ: 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 0602..

Ø pré-perçage min. D_{min}: 10 mm

Déport L₃: 5 mm

Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L ₃	5 mm
Longueur de col L ₁	40 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	10 mm
Code ISO porte-outils	AH08K SCLCR/L06
Taille plaquette	6 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	7 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	8 mm
Type d'utilisation	à droite

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	269413
Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7