

**Garant****Barre d'alésage, carbure, droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm**

## Données de commande

N° commande	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Classe d'article	21T

## Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	E08K SCLCR/L06
Déport $L_3$	5 mm
Taille plaquette	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête $L_1$	10 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	10 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	7,6 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	8 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500