


CNMM 120408, Nuance: CA510

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250491 CA510 |
| GTIN | 4960664697267 |
| Classe d'article | 25E |

Description

CNMM 120408 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PX

Prof. coupe a_p : 1 - 11 mm

Avance f: 0,25 - 0,9 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 450 m/min

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Prof. coupe a_p | 1 - 11 mm |
| Brise-copeaux | PX |
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Continue |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 450 m/min |
| Avance f | 0,25 - 0,9 mm/tr |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | CA510 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CNMM 120408 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |