


Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/06 mm

Données de commande

N° commande	260029 10/06
GTIN	4960664541164
Classe d'article	25U

Description
Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 10 mm

Code ISO porte-outils: A10L SCLCR/L06

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 0602..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 12 mm

Déport L_3 : 6 mm

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	12 mm
Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	A10L SCLCR/L06
Vis pour plaquette	269022 2
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Déport L_3	6 mm
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	10 mm
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 2	269022 2