



Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/09mm



Données de commande

N° commande	260029 25/09
GTIN	4960664541249
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 25 mm

Code ISO porte-outils: A25S SCLCR/L09

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 09T3..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 27 mm

Déport L_3 : 13,5 mm

Description technique

Taille plaquette	9 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	27 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Code ISO porte-outils	A25S SCLCR/L09
Déport L_3	13,5 mm
Vis pour plaquette	269022 3
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	25 mm
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage Type 3	269022 3
Vis de serrage	269406