

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 4
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 1616H11
Vis de levier	259018 6
Longueur de tête L ₁	25 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Taille de queue	16 mm
Levier	259015 7
Taille plaquette	11 mm
Sous-plaquette	259031 7
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Longueur totale L	100 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 7	259015 7
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Sous-plaquette Type 7	259031 7
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500