

Garant**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 40/15mm**

Données de commande

N° commande	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Classe d'article	21T

Description technique

Plaque adaptée	DN.. 1506..
Sous-plaque	259031 28
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Taille plaque	15 mm
Code ISO porte-outils	A40T PDUNR/L15
Jeu de ressorts	259044 2
Vis de levier	259018 7
Déport L_3	27 mm
Levier	259015 8
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L_2	38,5 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_5	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 8	259015 8
VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Sous-plaquette Type 28	259031 28
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500