

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/15mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250610 25/15 |
| GTIN | 4045197650528 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Vis de levier | 259018 7 |
| Jeu de ressorts | 259044 2 |
| Longueur de tête L ₁ | 35 mm |
| Sous-plaquette | 259031 28 |
| Taille plaquette | 15 mm |
| Code ISO porte-outils | PDJNR/L 2525M15 |
| Taille de queue | 25 mm |
| Jeu de goupilles à ressort | 259047 2 |
| Levier | 259015 8 |
| Plaquette adaptée | DN.. 1506.. |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 32 mm |
| Longueur totale L | 150 mm |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Type d'utilisation | à droite |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |

Fiche technique

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| VIS DE LEVIER Type 7 | 259018 7 |
| Levier Type 8 | 259015 8 |
| Jeu de poinçons 10 pièces Type 2 | 259047 2 |
| Jeu de ressorts 10 pièces Type 2 | 259044 2 |
| Precision Bit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm | 674242 3 |
| Sous-plaquette Type 28 | 259031 28 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |