

**Garant****Porte-plaquettes convexe pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2:  
53/76mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 273815 53/76  |
| GTIN             | 4045197500090 |
| Classe d'article | 21W           |

**Description****Exécution:**

Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.

**Utilisation:**

En association avec les porte-outils 273800 à 273811.

**Pièce(s) de rechange:**

Vis de serrage 279815 9.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère incision.

Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.

Largeur de gorge w: 3 mm

Profondeur coupe max.  $t_{max}$ : 13 mm

**Description technique**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Profondeur coupe max. $t_{\max}$ | 13 mm            |
| Ø max. 1ère gorge $D_2$          | 76 mm            |
| Ø min. 1ère gorge $D_1$          | 53 mm            |
| Type d'utilisation               | droite           |
| Largeur de gorge $w$             | 3 mm             |
| Type de produit                  | Porte-plaquettes |

---

## Accessoires

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Vis de blocage        | 279910   |
| Vis de blocage Type 9 | 279815 9 |