

Garant
Barre d'alésage, droite, Ø DS: 25mm

Données de commande

N° commande	273810 25
GTIN	4045197500021
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

- **Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.**
- **Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.**
- **Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.**

Adapté(s) pour :

Porte-plaquettes 273812; 273815; 273817; 273826.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Porte-plaquettes à commander séparément.

 Ø queue D_s: 25 mm

 Déport L₃: 15 mm

 Longueur de tête L₁: 38 mm

Longueur totale L: 213 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Description technique

Longueur de tête L ₁	38 mm
Déport L ₃	15 mm
Vis	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Longueur totale L	213 mm

Ø queue D _s	25 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600