

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Porte-à-faux / plaquette: 50/S4mm****Données de commande**

N° commande	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Classe d'article	21V

Description technique

Code ISO porte-outils	AH06X SCLDR/LS4
Taille plaquette	4 mm
Déport L ₃	3,5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	6,92 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Longueur totale L	75 mm
Hauteur de serrage L ₂	5,54 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 10	269028 10
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200