

Garant
MicroClamp cylindrique, L = 160, Type: 0,2-3

Données de commande

N° commande	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Classe d'article	31H

Description
Exécution:

- Pour rotation à droite et à gauche
- Concentricité $\leq 0,005$ mm.
- Couple transmissible: 7 Nm.
- Vitesse de rotation admissible 60000 tr/min.
- Utilisation par le côté.
- Couple de serrage admissible 2 Nm.
- Plage de serrage 0,2 – 3,4 mm.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d'une poignée transversale.

Méthode d'usinage: UGV

Tolérance de queue: h6

Queue \varnothing d: 16 mm

\varnothing plage de serrage D_1 : 0,2 - 3,4 mm

\varnothing ext. D: 19 mm

\varnothing D_2 : 12 mm

Clé de serrage de rechange: 627425 2

Description technique

Clé de serrage de rechange	627425 2
Queue \varnothing d	16 mm
\varnothing plage de serrage D_1	0,2 - 3,4 mm
\varnothing D_2	12 mm
\varnothing ext. D	19 mm

Tolérance de queue	h6
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Micro-mandrin