

**Garant****Mandrin MicroClamp cylindrique, L = 100, Type: 0,2-3****Données de commande**

N° commande	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Classe d'article	31H

**Description****Exécution:**

- Pour rotation à droite et à gauche
- Concentricité  $\leq 0,005$  mm.
- Couple transmissible: 7 Nm.
- Vitesse de rotation admissible 60000 tr/min.
- Utilisation par le côté.
- Couple de serrage admissible 2 Nm.
- Plage de serrage 0,2 – 3,4 mm.

**Livraison:**

Avec clé de serrage à poignée transversale réf. 2.

**Description technique**

$\varnothing D_2$	12 mm
$\varnothing$ plage de serrage $D_1$	0,2 - 3,4 mm
Queue $\varnothing d$	16 mm
$\varnothing$ ext. D	19 mm
Tolérance de queue	h6
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 18000 min <sup>-1</sup>
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Micro-mandrin

