

Douille de guidage pour alésage H7, Ø douille: 24C1mm



Données de commande

N° commande	290415 24C1
GTIN	2050001096340
Classe d'article	29J

Description

Exécution:

Sans collerette.

Utilisation:

Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.

Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Ø douille	24 mm
Largeur de rainure	9,63 mm
Longueur	64 mm
Type de produit	Outils à brocher

