

## Douille de guidage pour alésage H7, Ø douille: 13B1 mm



### Données de commande

N° commande	290415 13B1
GTIN	2050001096265
Classe d'article	29J

### Description

**Exécution:**

Avec moyeu.

**Utilisation:**

**Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.**

Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

**Remarque(s):**

Autres dimensions disponibles sur demande.

### Description technique

Largeur de rainure	6,46 mm
Longueur	43 mm
Ø douille	13 mm
Type de produit	Outils à brocher

