

Douille de guidage pour alésage H7, Ø douille: 14B1 mm



Données de commande

N° commande	290415 14B1
GTIN	2050001096272
Classe d'article	29J

Description

Exécution:

Avec moyeu.

Utilisation:

Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.

Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Longueur	43 mm
Ø douille	14 mm
Largeur de rainure	6,46 mm
Type de produit	Outils à brocher

