



Pinces de serrage ER, ER 25, Ø serrage nominal d: 9mm



Données de commande

N° commande	308963 9
GTIN	4069515024334
Classe d'article	32Z

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l'eShop.

Description technique

Support	ER 25
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	430 E
Ø ext. D	26 mm
Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage