

Garant**Barre d'alésage Master Mute A.. SDUCR 93°, pour plaquettes DC..., à droite****Données de commande**

N° commande	265014 25/11
GTIN	4069515024655
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de $L_{\min}$. Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Longueur de col L_1	150 mm
Ø queue D_s	25 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Longueur totale L	247 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L_3	17 mm
Série	Master Mute
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A25X SDUCR/L11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Norme	Norme usine
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	32 mm
$L_{\min}$	155 mm

Fiche technique

Raccord fileté	G1/4
Type d'utilisation	droite
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage