

Garant**Barre d'alésage Master Mute A.. STFCL 90°, pour plaquettes TC..., gauche****Données de commande**

N° commande	265025 16/11
GTIN	4069515024914
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de L_{min} . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Longueur de col L_1	96 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Longueur totale L	158 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D_s	16 mm
Code ISO porte-outils	A16X STFCL/L11
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Norme	Norme usine
Série	Master Mute
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Déport L_3	11 mm
Taille plaquette	11 mm
L_{min}	96 mm

Fiche technique

Raccord fileté	G1/4
Type d'utilisation	Gauche
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265025-16/11>