

**Pince de serrage ER pour taraud avec joint, ER 32, Ø serrage nominal d: 8mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309427 8      |
| GTIN             | 4069515025980 |
| Classe d'article | 32Z           |

**Description****Exécution:**

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

**Remarque(s):**

**Les pinces de serrage ER<sup>®</sup> HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.**

**Description technique**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d        | 8 mm        |
| Support                    | ER 32       |
| Norme                      | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm     |
| Type                       | 4537 E      |
| Ø ext. D                   | 32,7 mm     |

Fiche technique

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Longueur totale L | 40 mm            |
| Type de produit   | Pince de serrage |