



Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 15mm



Données de commande

N° commande	614780 15
GTIN	4069515026109
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Côté œil courbé à 15°. Poignée à tige creuse ergonomique et maniable. Queue extra longue pour utilisations en profondeur. Convient particulièrement pour les vissages très résistants avec un couple élevé.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	11,2 mm
Longueur de clé L	250 mm
Hauteur mâchoires max. h1	7 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture	15 mm
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	clé