

Douille de guidage pour alésage H7, Ø douille: 16B1mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 290415 16B1 |
| GTIN | 2050001096296 |
| Classe d'article | 29J |

Description

Exécution:

Avec moyeu.

Utilisation:

Les broches et les douilles de guidage identifiées par la lettre A peuvent être utilisées ensemble.

Il en va également de même pour toutes les autres désignations. Pour introduire correctement la broche par le haut et la pousser librement au travers de la pièce, la douille de guidage doit se trouver avec la pièce sur la table de la presse.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

| | |
|--------------------|------------------|
| Ø douille | 16 mm |
| Largeur de rainure | 6,46 mm |
| Longueur | 43 mm |
| Type de produit | Outils à brocher |

